

# Terufusion<sup>®</sup>

Komunikační dokovací systém TE-RS800

## Produktový list



**PROMOS**  
SPOL. S R.O.  
PROJEKCE • MONTÁŽE • SERVIS

Promos spol. s r.o.  
ul. Nová 177  
757 01 Valašské Meziříčí  
tel./fax: 571 611 467  
info@promos-vm.cz  
www.promos-vm.cz

**TERUMO<sup>®</sup>**

# Technická data

Specifikace produktu	
Typ zařízení	TERUFUSION® Komunikační dokovací systém TE-RS800
Klasifikace	Zařízení třídy I, nepřetržitý provoz (dle IEC / EN 60601-1) Zdravotnický prostředek třídy I (dle Council Directive 93/42 / EHS)
Ochrana proti vlhkosti	IP 22
Provozní podmínky	5 - 40°C Relativní vlhkost: 20 - 90% bez kondenzace
Rozměry/ Hmotnost	<u>Komunikační dokovací systém x1 (TE-RS800):</u> Přibližně 220 mm (šířka) x 559 mm (výška) x 199 mm (hloubka) / Přibližně 6.2 kg  <u>Komunikační dokovací systém x1 (TE-RS800) + Komunikační dokovací systém (rozšíření) x1 (TE-RS811):</u> Přibližně 220 mm (šířka) x 946 mm (výška) x 199 mm (hloubka) / Přibližně 9.9 kg  <u>Komunikační dokovací systém x1 (TE-RS800) + Komunikační dokovací systém (rozšíření) x2 (TE-RS811):</u> Přibližně 220 mm (šířka) x 1333 mm (výška) x 199 mm (hloubka) / Přibližně 13.6 kg
Maximální kapacita dokovacího dílu	3 pumpy v každém dokovacím dílu 3 dokovací díly mohou být spojeny, což umožňuje až 9 pump, které mohou být připojeny
Bezpečnostní mechanismus	Indikátor zámku
Alarm	Nízký stav baterie: Zvukový signál. Více než 5 minut před vypnutím systému
Komunikace s pumpami	IrDA - infraport (max. 9 kanálů)
Příjem dat z pump	ID pumpy, stav pumpy, rychlost, objem, alarm, knihovna léčiv
Kapacita dat	Až 255 minut
Typ rozhraní	Bezdrátová síť Wifi, Drátová síť LAN RS-232C (nelze použít současně)
Napájení	AC 100-240V, 50-60 Hz Interní baterie (Ni-MH baterie)
Provoz na baterii	Přibližně 5 hodin (při 25°C, s novou plně nabitou baterií, s maximálním připojením 9 pump, bezexterní komunikace)
Čas nabíjení baterie	≥15 hodin (při vypnutém zařízení a s AC síťovým napájením)
Přivolání sestry	NE
Kód produktu	TE*RS800N03